


## Sposoby montażu

### Mounting methods

			
Równoległy (HBM-UMR2-9005A HBM-UMR3-9005A) Parallel	Podwieszany (HBM-ZMZ-U) Hanging suspension	Natynkowy (HBM-ZMN-9005A) Surface	Obrotowy (HBM-ZMO-9005) Swivel suspension

## Wygodne łączenie opraw

### Simple connecting of luminaires



## Markowy zasilacz Tridonic

### Tridonic power supply



## Szeroka gama soczewek

### A wide selection of lenses


90° - standardowy

15°, 60°, 120°, 30°x70°



## Opcja anodowania\*

### Anodizing option





**Wymiary**  
Size

